



ER-kiristysholkki-istukka VARIA, V4, ER-kiristysholkkikoolle: 25



Tilaustiedot

Tilausnumero

319803 25

GTIN

Tuoteluokka

33E

Kuvaus

Etu:

- **Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta**
- **Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.**
- **Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.**
- **Lyhyt rakenne.**
- **Vähäiset asetuskustannukset.**

Käyttö:

Pääasiassa poraukseen ja keskiöimiseen.

Huomautus:

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V5:lle on 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrottaessa.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta

30 mm

ER-kiristysholkeille

25

Ulko-Ø D

42 mm

Sovitin	V4
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka