



## Kaksoishiomakone DS pölynpoistolla, 400 V, Tyyppi: DS04/175A



### Tilaustiedot

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 077514 DS04/175A |
| GTIN         | 2050001674104    |
| Tuoteluokka  | 03S              |

### Kuvaus

#### Malli:

Kaksoishiomakone jalustaan integroidulla imulaitteella.

Hiontapöly erotetaan tehokkaasti vesi- ja muovisuodattimien kautta. **Hiomalaikat eivät sisälly toimitukseen.**

#### Huomautus:

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100.

Tehonkulutus: 250 W

Enimmäiskierrosluku: 2900 min<sup>-1</sup>

Hiomalaikan Ø D: 175 mm

Hiomalaikan leveys T: 25 mm

Hiomalaikan reiän Ø H: 51 mm

Imun siirtokapasiteetti: 6 m<sup>3</sup>/min

### Tekninen kuvaus

|              |       |
|--------------|-------|
| Tehonkulutus | 250 W |
| Paino        | 83 kg |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Enimmäiskierrosuku      | 2900 min <sup>-1</sup> |
| Valmistajamerkintä      | DS04/175A              |
| Imun siirtokapasiteetti | 6 m <sup>3</sup> /min  |
| Hiomalaikan leveys T    | 25 mm                  |
| Hiomalaikan reiän Ø H   | 51 mm                  |
| Hiomalaikan Ø D         | 175 mm                 |
| Energiansyöttö          | Verkkökäyttöinen       |
| Tuotetyyppi             | Kaksoishiomakone       |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi EK60 | 596350 EK60 |
| Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi NK36 | 596350 NK36 |
| Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi NK60 | 596350 NK60 |
| Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi C800 | 596350 C800 |
| Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi EK80 | 596350 EK80 |
| Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi SC80 | 596350 SC80 |