



OZ-kiristysholkki-istukka Muoto E3, VDI 30, Tyyppi: 1,5-16



Tilaustiedot

Tilausnumero	319500 1,5-16
GTIN	4045197191410
Tuoteluokka	32V

Kuvaus

Käyttö:

Pääasiassa poraukseen ja keskiöimiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Muoto: E

Värikoodi VDI-varrelle: VDI 30

Sopivat kiristysholkit: 415 E

Kiristysalue d_2 : 2 - 16 mm

Laipan $\varnothing d_6$: 68 mm

l_9 : 57 mm

Tekninen kuvaus

Sopivat kiristysholkit	415 E
Ulko- $\varnothing d_{10}$	43 mm
l_9	57 mm
l_3	22 mm
l_8	42 mm
Laipan $\varnothing d_6$	68 mm
Kiristysalue d_2	2 - 16 mm

Muoto	E
VDI-koko	VDI 30
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka