



## Työntöpuristin suuttimella, Sisältö: 150ml



### Tilaustiedot

Tilausnumero	083557 150
GTIN	4024937600276
Tuoteluokka	08H

### Kuvaus

#### Malli:

Laadukkaasti sinkityt suurpaineapuristimet **100 % tiivis**.

Käyttöalue: Pienennettyyn voitelutarpeeseen ajoneuvoissa ja koneissa. Siistiin kuljetukseen työkalupakeissa tai työkaluille tarkoitettussa lokerossa ajoneuvoissa ja koneissa. Syöttöteho: enint. 0,3 cm<sup>3</sup>/isku. Paine: enint. 250 bar.

Soveltuu keskijäykille rasvoille (luokka 2) ja korkeaviskoosisille öljyille.

### Tekninen kuvaus

Puristussäiliön Ø	40 mm
Pituus yhteensä	235 mm
Suuttimen tyyppi	Yleinen / kärki
Sisältö	150 ml
Säiliön materiaali	Teräs, sinistetty
Työpaine	250 bar

Tuotetyyppi

Rasvapuristin