

**ER-kiristysholkki-istukka VARIA, V4, ER-kiristysholkkikoolle: 32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319803 32
GTIN	4045197317599
Tuoteluokka	33E

Kuvaus**Etu:**

- **Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta**
- **Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.**
- **Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.**
- **Lyhyt rakenne.**
- **Vähäiset asetuskustannukset.**

Käyttö:

Pääasiassa poraukseen ja keskiöimiseen.

Huomautus:

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V3, V4 ja V5 arvolla 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa.

Ulkonema A-mitta: 30 mm

Ulko-Ø D: 50 mm

Tekninen kuvaus

ER-kiristysholkeille	32
Ulkonema A-mitta	30 mm

Ulko-Ø D	50 mm
Sovitin	V4
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka