

**Kiristyspää pehmeä, SK 80, Alkuporauksen Ø: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329946 40
GTIN	2050001924209
Tuoteluokka	33H

Kuvaus**Malli:**

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Pehmeä (vähennetty kovuus 40 HRC porauksessa) autom. avaukseen.

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

Alkuporauksen Ø	40 mm
Kovuus	60 HR
profiili	pyöreä
Pituus L	53 mm
Sovitin	SK 80

Tuotetyyppi

Kiristyspää