

**Kavennusholkki, Varren Ø d1 / kiinnitys-Ø d2: 50/25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319426 50/25
GTIN	4045197586902
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275 – 319405).

Soveltuu sisäjähdytykseen, ei halkaistu. Työkalu kiinnitetään ja kiristetään kahdella kiristysruuvilla.

Käyttö:

Ø-pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

Tekninen kuvaus

l_2	5 mm
Kiinnike-Ø d ₂	25 mm
l_1	75 mm
Varren Ø d ₁	50 mm
Ø d ₄	54 mm
Malli	Kuva 2
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla

