



OZ-kiristysholkki-istukka Muoto E3, VDI 40, Tyyppi: 1,5-25



Tilaustiedot

Tilausnumero	319550 1,5-25
GTIN	4045197191434
Tuoteluokka	32V

Kuvaus

Käyttö:

Pääasiassa poraukseen ja keskiöimiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Muoto: E

Värikoodi VDI-varrelle: VDI 40

Sopivat kiristysholkit: 462 E

Kiristysalue d_2 : 2 - 25 mm

Laipan $\varnothing d_6$: 83 mm

l_9 : 75 mm

Tekninen kuvaus

l_8	59 mm
Kiristysalue d_2	2 - 25 mm
Sopivat kiristysholkit	462 E
l_3	22 mm
Laipan $\varnothing d_6$	83 mm
Ulko- $\varnothing d_{10}$	60 mm
l_9	75 mm

Muoto	E
VDI-koko	VDI 40
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka