

**Kiristyspää pehmeä, SK 80, Alkuporauksen Ø: 60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329946 60
GTIN	2050001924216
Tuoteluokka	33H

**Kuvaus****Malli:**

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Pehmeä (vähennetty kovuus 40 HRC porauksessa) autom. avaukseen.

**Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:**

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

**Tekninen kuvaus**

Alkuporauksen Ø	60 mm
Kovuus	60 HR
profiili	pyöreä
Pituus L	53 mm
Sovitin	SK 80

Tuotetyyppi

Kiristyspää