

**Kavennusholkki, Varren Ø d1 / kiinnitys-Ø d2: 50/40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319426 50/40
GTIN	4045197586926
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275 – 319405).

Soveltuu sisäjähdytykseen, ei halkaistu. Työkalu kiinnitetään ja kiristetään kahdella kiristysruuvilla.

**Käyttö:**

Ø-pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

**Tekninen kuvaus**

Malli	Kiilaura
$l_1$	75 mm
$l_2$	5 mm
Ø d <sub>4</sub>	54 mm
Varren Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Kiinnike-Ø d <sub>2</sub>	40 mm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla

