



## Kiristyspenkki MANOK plus, tyyppi /: RD65



### Tilaustiedot

Tilausnumero	329960 RD65
GTIN	2050001925992
Tuoteluokka	33H

### Kuvaus

**Malli:**

Kiinteä kiristyspenkki massiivista valurautaa. Korkea pitovoima, tarkkuus ja jäykkyys. Hiotut pinnat vaakatasoiseen malliin, integroitu rajoitin.

**Käyttö:**

Monikäyttöinen esimerkiksi työstökeskuksissa, mittauskoneissa ja pylväsporakoneissa.

**Sopii:**

Kiristyspää nro 329910–32 9946.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiristysavaimen.

**Huomautus:**

Käytä vaihtolaitetta nro 329832 koko 65.

### Tekninen kuvaus

Pituus L	184 mm
Leveys B	184 mm
Korkeus H	120 mm
Paino	23,5 kg

Kiinnityskoko	RD65
Reikäpiirin Ø	126 mm
Toistotarkkuus	0,01 mm
Kiinnitysreiän etäisyys	126 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	105 kN
Kiinnitysalue	4 - 65 mm
Syvyysrajoitin	92 mm
Uramitan toleranssi	20 H7
Tuotetyyppi	Kiristyspenkki

## Tarvikkeet

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 21,5 mm	329934 21,5
KiristyspääPoikittaisurat. Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 9 mm	329932 9
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 52 mm	329934 52
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 56 mm	329930 56
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 26,5 mm	329930 26,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 55,5 mm	329934 55,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 31 mm	329930 31
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 29,5 mm	329934 29,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 22 mm	329934 22
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 31,5 mm	329934 31,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 56,5 mm	329934 56,5

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 20,5 mm	329934 20,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 26,5 mm	329934 26,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 59,5 mm	329930 59,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 53 mm	329930 53
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 24 mm	329930 24
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 39,5 mm	329930 39,5
KiristyspääPoikittaisurat. Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 8,5 mm	329932 8,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 10,5 mm	329930 10,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 11 mm	329934 11
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 33,5 mm	329934 33,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 34 mm	329930 34
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 46,5 mm	329930 46,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 55 mm	329930 55
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 62 mm	329934 62
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 4 mm	329930 4
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 43 mm	329934 43
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 21 mm	329930 21
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 16 mm	329930 16
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 11 mm	329930 11
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 52 mm	329930 52
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 42,5 mm	329934 42,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 46 mm	329934 46
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 31,5 mm	329930 31,5

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 5 mm	329930 5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 12,5 mm	329930 12,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 22 mm	329930 22
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 37 mm	329930 37
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 55,5 mm	329930 55,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 19 mm	329934 19
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 63,5 mm	329934 63,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 60,5 mm	329934 60,5
Kiristyspääpehmeä Alkuporauksen Ø 40 mm	329936 40
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 44,5 mm	329934 44,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 27 mm	329930 27
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 51,5 mm	329930 51,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 23 mm	329934 23
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 39 mm	329930 39
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 31 mm	329934 31
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 13,5 mm	329930 13,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 54 mm	329930 54
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 60 mm	329930 60
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 49,5 mm	329930 49,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 11,5 mm	329930 11,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 33 mm	329934 33
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 18 mm	329930 18
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 62,5 mm	329930 62,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 46 mm	329930 46
	329934 39,5

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 39,5 mm	
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 57,5 mm	329934 57,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 23 mm	329930 23
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 30 mm	329934 30
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 18 mm	329934 18
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 34 mm	329934 34
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 38,5 mm	329930 38,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 32,5 mm	329930 32,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 23,5 mm	329930 23,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 42 mm	329930 42
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 13 mm	329930 13
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 36,5 mm	329930 36,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 32 mm	329934 32
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 36,5 mm	329934 36,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 53,5 mm	329930 53,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 40 mm	329930 40
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 16,5 mm	329930 16,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 57 mm	329934 57
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 64 mm	329930 64
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 35,5 mm	329930 35,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 29,5 mm	329930 29,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 53 mm	329934 53
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 54,5 mm	329934 54,5

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 25,5 mm	329930 25,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 58,5 mm	329930 58,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 58,5 mm	329934 58,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 53,5 mm	329934 53,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 15,5 mm	329934 15,5
KiristyspääPoikittaisurat. Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 10 mm	329932 10
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 38 mm	329934 38
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 61 mm	329934 61
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 29 mm	329930 29
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 61,5 mm	329930 61,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 60 mm	329934 60
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 21,5 mm	329930 21,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 34,5 mm	329930 34,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 48 mm	329934 48
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 52,5 mm	329930 52,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 65 mm	329934 65
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 48,5 mm	329930 48,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 61,5 mm	329934 61,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 54 mm	329934 54
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 62 mm	329930 62
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 28 mm	329930 28
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 56,5 mm	329930 56,5

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 45,5 mm	329934 45,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 25 mm	329934 25
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 51 mm	329930 51
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 44 mm	329930 44
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 38 mm	329930 38
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 42,5 mm	329930 42,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 57,5 mm	329930 57,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 7,5 mm	329930 7,5
Kiristyspääpehmeä Alkuperäisen Ø 20 mm	329936 20
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 33 mm	329930 33
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 43,5 mm	329934 43,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 9 mm	329930 9
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 28 mm	329934 28
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 59,5 mm	329934 59,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 24,5 mm	329930 24,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 21 mm	329934 21
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 49 mm	329930 49
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 58 mm	329930 58
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 8,5 mm	329930 8,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 37 mm	329934 37
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 51 mm	329934 51
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 12 mm	329930 12
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 12 mm	329934 12

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 13 mm	329934 13
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 32,5 mm	329934 32,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 63,5 mm	329930 63,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 27 mm	329934 27
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 4,5 mm	329930 4,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 35 mm	329934 35
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 34,5 mm	329934 34,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 30,5 mm	329934 30,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 19,5 mm	329930 19,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 6,5 mm	329930 6,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 17 mm	329934 17
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 48 mm	329930 48
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 43 mm	329930 43
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 47 mm	329930 47
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 7 mm	329930 7
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 47,5 mm	329930 47,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 44 mm	329934 44
KiristyspääPoikittaisurat. Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 8 mm	329932 8
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 59 mm	329934 59
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 57 mm	329930 57
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 54,5 mm	329930 54,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 5,5 mm	329930 5,5
	329934 14



Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 14 mm

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 9,5 mm

329930 9,5

Kiristyspääpehmeä Alkuporauksen Ø 5 mm

329936 5

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 10 mm

329930 10

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 11,5 mm

329934 11,5

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 48,5 mm

329934 48,5

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 50,5 mm

329930 50,5

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 50,5 mm

329934 50,5

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 15 mm

329930 15

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 32 mm

329930 32

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 19,5 mm

329934 19,5

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 56 mm

329934 56

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 17,5 mm

329930 17,5

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 28,5 mm

329930 28,5

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 64,5 mm

329934 64,5

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 47,5 mm

329934 47,5

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 45 mm

329930 45

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 18,5 mm

329930 18,5

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 42 mm

329934 42

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 24,5 mm

329934 24,5

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 41 mm

329934 41

329934 52,5

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 52,5 mm

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 20 mm

329934 20

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 40,5 mm

329930 40,5

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 30,5 mm

329930 30,5

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 41,5 mm

329930 41,5

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 51,5 mm

329934 51,5

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 33,5 mm

329930 33,5

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 37,5 mm

329930 37,5

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 27,5 mm

329934 27,5

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 14,5 mm

329930 14,5

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 36 mm

329934 36

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 35,5 mm

329934 35,5

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 46,5 mm

329934 46,5

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 47 mm

329934 47

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 61 mm

329930 61

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 29 mm

329934 29

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 23,5 mm

329934 23,5

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 35 mm

329930 35

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 16 mm

329934 16

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 65 mm

329930 65

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 25,5 mm

329934 25,5

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 63 mm	329934 63
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 44,5 mm	329930 44,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 24 mm	329934 24
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 37,5 mm	329934 37,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 16,5 mm	329934 16,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 49 mm	329934 49
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 14,5 mm	329934 14,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 12,5 mm	329934 12,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 38,5 mm	329934 38,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 20,5 mm	329930 20,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 60,5 mm	329930 60,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 59 mm	329930 59
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 15 mm	329934 15
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 18,5 mm	329934 18,5
Kiristyspääpehmeä Alkuporauksen Ø 8 mm	329936 8
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 6 mm	329930 6
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 49,5 mm	329934 49,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 36 mm	329930 36
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 26 mm	329934 26
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 17,5 mm	329934 17,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 45,5 mm	329930 45,5

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 28,5 mm	329934 28,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 39 mm	329934 39
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 43,5 mm	329930 43,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 22,5 mm	329930 22,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 27,5 mm	329930 27,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 14 mm	329930 14
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 55 mm	329934 55
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 25 mm	329930 25
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 26 mm	329930 26
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 58 mm	329934 58
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 50 mm	329930 50
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 41,5 mm	329934 41,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 40 mm	329934 40
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 41 mm	329930 41
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 13,5 mm	329934 13,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 64,5 mm	329930 64,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 15,5 mm	329930 15,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 8 mm	329930 8
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 30 mm	329930 30
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 22,5 mm	329934 22,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 19 mm	329930 19
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 45 mm	329934 45
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 63 mm	329930 63

Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 40,5 mm	329934 40,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 20 mm	329930 20
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 50 mm	329934 50
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 64 mm	329934 64
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 17 mm	329930 17
KiristyspääPoikittaisurat. Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 9,5 mm	329932 9,5
Kiristyspääpoikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 62,5 mm	329934 62,5