



Kiristyspenkki MANOK plus, tyyppi /: SE65



Tilaustiedot

Tilausnumero	329960 SE65
GTIN	2050001926005
Tuoteluokka	33H

Kuvaus

Malli:

Kiinteä kiristyspenkki massiivista valurautaa. Korkea pitovoima, tarkkuus ja jäykkyys. Hiotut pinnat vaakatasoiseen malliin, integroitu rajoitin. Kiristyspäät erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Käyttö:

Monikäyttöinen esimerkiksi työstökeskuksissa, mittauskoneissa ja pylväsporakoneissa.

Sopii:

Kiristyspäät nro 329970–32 9946.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen.

Huomautus:

Käytä vaihtolaitetta nro 329832 koko 65.

Tekninen kuvaus

Paino	23,5 kg
Korkeus H	120 mm
Leveys B	184 mm

Pituus L	184 mm
Kiinnityskoko	SE65
Reikäpiirin Ø	126 mm
Toistotarkkuus	0,01 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	45 kN
Kiinnitysreiän etäisyys	126 mm
Kiinnitysalue	4 - 65 mm
Uramitan toleranssi	20 H7
Syvyysrajoitin	92 mm
Tuotetyyppi	Kiristyspenkki

Tarvikkeet

Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 34 mm	329974 34
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 19 mm	329970 19
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 29 mm	329970 29
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 33,5 mm	329970 33,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 47 mm	329970 47
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 49 mm	329970 49
Kiristyspääpehmeä Alkuporauksen Ø 5 mm	329976 5
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 17,5 mm	329974 17,5
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 48 mm	329974 48
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 10,5 mm	329970 10,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 37,5 mm	329970 37,5
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 20,5 mm	329974 20,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 20,5 mm	329970 20,5

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 44 mm	329970 44
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 43,5 mm	329970 43,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 51,5 mm	329974 51,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 54 mm	329970 54
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 18,5 mm	329974 18,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 62,5 mm	329974 62,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 12,5 mm	329970 12,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 60,5 mm	329974 60,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 51 mm	329970 51
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 48,5 mm	329970 48,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 6,5 mm	329970 6,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 21 mm	329974 21
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 65 mm	329970 65
Kiristyspääpehmeä Alkuperäisen Ø 20 mm	329976 20
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 27 mm	329970 27
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 23 mm	329970 23
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 63,5 mm	329970 63,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 12,5 mm	329974 12,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 63 mm	329974 63
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 27 mm	329974 27
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 49,5 mm	329970 49,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 51,5 mm	329970 51,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 55 mm	329974 55

Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 44 mm	329974 44
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 33 mm	329974 33
Kiristyspää Poikittaisurat. Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 8,5 mm	329972 8,5
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 44,5 mm	329970 44,5
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 12 mm	329974 12
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 30 mm	329974 30
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 30,5 mm	329974 30,5
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 64 mm	329974 64
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 5 mm	329970 5
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 29,5 mm	329970 29,5
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 50,5 mm	329970 50,5
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 17 mm	329970 17
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 37 mm	329974 37
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 47,5 mm	329970 47,5
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 56,5 mm	329974 56,5
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 13,5 mm	329974 13,5
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 51 mm	329974 51
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 36 mm	329974 36
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 39,5 mm	329974 39,5
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 9 mm	329970 9
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 21 mm	329970 21

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 39 mm	329970 39
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 54,5 mm	329970 54,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 31 mm	329970 31
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 53,5 mm	329974 53,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 50 mm	329970 50
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 45,5 mm	329970 45,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 14,5 mm	329974 14,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 18 mm	329970 18
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 13 mm	329974 13
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 16 mm	329970 16
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 53 mm	329970 53
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 19 mm	329974 19
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 57 mm	329974 57
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 47,5 mm	329974 47,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 29 mm	329974 29
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 44,5 mm	329974 44,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 57,5 mm	329974 57,5
Kiristyspääpehmeä Alkuperäisen Ø 40 mm	329976 40
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 23 mm	329974 23
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 62,5 mm	329970 62,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 22 mm	329974 22
	329974 27,5

Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 27,5 mm	
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 35,5 mm	329974 35,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 54 mm	329974 54
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 33 mm	329970 33
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 41 mm	329970 41
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 61,5 mm	329974 61,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 38 mm	329974 38
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 15 mm	329970 15
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 48,5 mm	329974 48,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 17 mm	329974 17
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 28,5 mm	329970 28,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 27,5 mm	329970 27,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 57 mm	329970 57
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 24 mm	329974 24
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 7,5 mm	329970 7,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 25 mm	329974 25
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 43 mm	329970 43
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 63,5 mm	329974 63,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 59,5 mm	329974 59,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 26,5 mm	329970 26,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 38,5 mm	329974 38,5

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 11,5 mm	329970 11,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 42,5 mm	329974 42,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 28 mm	329974 28
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 28,5 mm	329974 28,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 13 mm	329970 13
KiristyspääPoikittaisurat. Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 9,5 mm	329972 9,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 4,5 mm	329970 4,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 52 mm	329970 52
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 32,5 mm	329974 32,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 52,5 mm	329974 52,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 64 mm	329970 64
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 56 mm	329974 56
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 61 mm	329974 61
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 40 mm	329970 40
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 22,5 mm	329974 22,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 35 mm	329970 35
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 40 mm	329974 40
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 14 mm	329970 14
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 4 mm	329970 4
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 60 mm	329970 60
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 38 mm	329970 38
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 31,5 mm	329970 31,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 34 mm	329970 34

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 11 mm	329970 11
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 39,5 mm	329970 39,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 29,5 mm	329974 29,5
KiristyspääPoikittaisurat. Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 8 mm	329972 8
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 24,5 mm	329974 24,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 11,5 mm	329974 11,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 46,5 mm	329970 46,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 20 mm	329970 20
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 58 mm	329974 58
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 32 mm	329974 32
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 45 mm	329970 45
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 7 mm	329970 7
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 16,5 mm	329970 16,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 8,5 mm	329970 8,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 32 mm	329970 32
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 61 mm	329970 61
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 10 mm	329970 10
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 55 mm	329970 55
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 14,5 mm	329970 14,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 46 mm	329970 46
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 6 mm	329970 6
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 17,5 mm	329970 17,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 9,5 mm	329970 9,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 58,5 mm	329970 58,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 45 mm	329974 45

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 30,5 mm	329970 30,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 50 mm	329974 50
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 46,5 mm	329974 46,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 19,5 mm	329974 19,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 59,5 mm	329970 59,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 5,5 mm	329970 5,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 49 mm	329974 49
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 31,5 mm	329974 31,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 20 mm	329974 20
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 41,5 mm	329974 41,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 41 mm	329974 41
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 22 mm	329970 22
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 57,5 mm	329970 57,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 19,5 mm	329970 19,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 42 mm	329970 42
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 15 mm	329974 15
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 49,5 mm	329974 49,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 62 mm	329970 62
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 26,5 mm	329974 26,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 60,5 mm	329970 60,5
KiristyspääPoikittaisurat. Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 9 mm	329972 9

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 34,5 mm	329970 34,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 46 mm	329974 46
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 58,5 mm	329974 58,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 43 mm	329974 43
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 59 mm	329974 59
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 64,5 mm	329974 64,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 58 mm	329970 58
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 16 mm	329974 16
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 25,5 mm	329970 25,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 42 mm	329974 42
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 40,5 mm	329970 40,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 11 mm	329974 11
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 45,5 mm	329974 45,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 52 mm	329974 52
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 26 mm	329970 26
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 36,5 mm	329974 36,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 22,5 mm	329970 22,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 39 mm	329974 39
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 43,5 mm	329974 43,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 26 mm	329974 26

Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 21,5 mm	329974 21,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 30 mm	329970 30
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 16,5 mm	329974 16,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 53,5 mm	329970 53,5
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 15,5 mm	329974 15,5
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 40,5 mm	329974 40,5
Kiristyspääpehmeä Alkuperäisen Ø 8 mm	329976 8
Kiristyspää Poikittaisurat. Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 10 mm	329972 10
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 25 mm	329970 25
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 25,5 mm	329974 25,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 18,5 mm	329970 18,5
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 37,5 mm	329974 37,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 55,5 mm	329970 55,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 63 mm	329970 63
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 54,5 mm	329974 54,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 42,5 mm	329970 42,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 23,5 mm	329970 23,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 38,5 mm	329970 38,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 36 mm	329970 36
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 8 mm	329970 8
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 61,5 mm	329970 61,5
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 33,5 mm	329974 33,5
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 35 mm	329974 35

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 12 mm	329970 12
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 56,5 mm	329970 56,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 24 mm	329970 24
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 23,5 mm	329974 23,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 55,5 mm	329974 55,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 65 mm	329974 65
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 28 mm	329970 28
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 31 mm	329974 31
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 48 mm	329970 48
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 52,5 mm	329970 52,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 35,5 mm	329970 35,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 47 mm	329974 47
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 24,5 mm	329970 24,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 21,5 mm	329970 21,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 37 mm	329970 37
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 36,5 mm	329970 36,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 64,5 mm	329970 64,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 34,5 mm	329974 34,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 13,5 mm	329970 13,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 62 mm	329974 62
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 53 mm	329974 53
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 50,5 mm	329974 50,5
Kiristyspää jaPoikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 60 mm	329974 60

Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 15,5 mm	329970 15,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 32,5 mm	329970 32,5
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 18 mm	329974 18
Kiristyspää ja Poikittais- ja pitkittäisurat Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 14 mm	329974 14
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 56 mm	329970 56
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 41,5 mm	329970 41,5
Kiristyspäätasainen Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva) 59 mm	329970 59