



## Teränpitimen pikavaihtopää, Tyyppi: AA



### Tilaustiedot

Tilausnumero	318000 AA
GTIN	4045197315687
Tuoteluokka	36A

### Kuvaus

#### Käyttö:

Pitimen pää, jossa on tasohiottu perustaso, on asetettava mahdollisimman tasaiselle tuelle ja kiinnitettävä. Tätä varten keskityslevyn porausta on vastaavasti laajennettava etukäteen. Suuntaaminen tapahtuu kiinnitetyllä sisäSORVAUSTERÄN pitimellä ja sisäSORVAUSPITIMellä, jotka suunnataan tasolaikkaan nähden kulmittain. Tämän jälkeen päällilaikan osoitin asetetaan nollaan ja kiinnitysruuvi kiristetään tiukasti. Tarkoissa sorvaustöissä tai raskaissa rouhinnoissa tappi kannattaa varmistaa kahdella sovitustapilla. Reiät ovat valmiina.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 epäkeskovivun tuotteelle 318000 ja 1 kiristysavaimen tuotteelle 318100; 318200.

### Tekninen kuvaus

tyyppi	AA
Leveys	70 mm
Kelkan enimmäisleveys SB	80 mm
Pään reiän Ø	13 mm
Enimmäisulkonema A	30 mm
Sorvausterän enimmäiskorkeus h	12 mm

Korkeus	37 mm
Keskityslevyn reiän Ø	10 mm
Sorvin enimmäisteho	1,104 kW
Tuotetyyppi	Teränpidin

## Tarvikkeet

Pikavaihtosisäsorvauspidin Tyyppi AA	318200 AA
Sorvausterän pikavaihtopidike Tyyppi AA12/50	318100 AA12/50