



Teränpitimen pikavaihtopää, Tyyppi: A



Tilaustiedot

Tilausnumero	318000 A
GTIN	4045197315694
Tuoteluokka	36A

Kuvaus

Käyttö:

Pitimen pää, jossa on tasohiottu perustaso, on asetettava mahdollisimman tasaiselle tuelle ja kiinnitettävä. Tätä varten keskityslevyn porausta on vastaavasti laajennettava etukäteen. Suuntaaminen tapahtuu kiinnitetyllä sisäSORVAUSTERÄN pitimellä ja sisäSORVAUSPITIMellä, jotka suunnataan tasolaikkaan nähden kulmittain. Tämän jälkeen päällilaikan osoitin asetetaan nollaan ja kiinnitysruuvi kiristetään tiukasti. Tarkoissa sorvaustöissä tai raskaissa rouhinnoissa tappi kannattaa varmistaa kahdella sovitustapilla. Reiät ovat valmiina.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 epäkeskovivun tuotteelle 318000 ja 1 kiristysavaimen tuotteelle 318100; 318200.

Tekninen kuvaus

Korkeus	54 mm
Enimmäisulkonema A	48 mm
Sorvausterän enimmäiskorkeus h	20 mm
tyyppi	A
Keskityslevyn reiän Ø	10 mm
Pään reiän Ø	20 mm

Kelkan enimmäisleveys SB	100 mm
Sorvin enimmäisteho	1,472 kW
Leveys	100 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

Tarvikkeet

Pikavaihtosisäsorvauspidin Tyyppi A	318200 A
Sorvausterän pikavaihtopidike Tyyppi A16/75	318100 A16/75
Kiinnitysvanne, täydellinen Sopii teränpitimen päähän A	318150 A
Sorvausterän pikavaihtopidike Tyyppi A20/90	318100 A20/90
Pistoterän pikavaihtopidin ilman terää Tyyppi A	318600 A
Pikavaihtopidin lieriömäinen keskireikä Tyyppi A	318300 A
Sorvausterän pikavaihtopidike Tyyppi A16/90	318100 A16/90
Sorvausterän pikavaihtopidike Tyyppi A20/75	318100 A20/75