



## Ammattilaistason työntöpuristin K100 kierrettävällä patruunalla, Tyyppi: 1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	083558 1
GTIN	4024937406267
Tuoteluokka	08H

### Kuvaus

#### Malli:

Monikäyttöiset, ammattikäyttöön tarkoitetut työntöpuristimet, joissa kierrettävä patruuna, lämmön- ja kuumuudenkestävää muovia. Optinen täyttötason valvonta. **Rasvapatruunan lataaminen ja irrottaminen on helppoa, nopeaa ja siistiä.** Soveltuvat keskijäykille rasvoille (luokka 2) ja korkeaviskoosisille öljyille. **Ihanteellinen ratkaisu jokaiseen työkalusalkkuun ja huoltoautoon.**

### Tekninen kuvaus

Pituus yhteensä	228 mm
Puristussäiliön Ø	38 mm
Suuttimen tyyppi	Yleis
Säiliön materiaali	Muovi, kuumuudenkestävä
Tuotetyyppi	Rasvapuristin

---

## Tarvikkeet

Monikäyttövaseliinipatruuna, kiinni ruuvattava Tyyppi UNI

083559 UNI