



## Teränpitimen pikavaihtopää, Tyyppi: B



### Tilaustiedot

Tilausnumero	318000 B
GTIN	4045197315700
Tuoteluokka	36A

### Kuvaus

#### Käyttö:

Pitimen pää, jossa on tasohiottu perustaso, on asetettava mahdollisimman tasaiselle tuelle ja kiinnitettävä. Tätä varten keskityslevyn porausta on vastaavasti laajennettava etukäteen. Suuntaaminen tapahtuu kiinnitetyllä sisäSORVAUSTERÄN pitimellä ja sisäSORVAUSPITIMELLÄ, jotka suunnataan tasolaikkaan nähden kulmittain. Tämän jälkeen päälliläikän osoitin asetetaan nollaan ja kiinnitysruuvi kiristetään tiukasti. Tarkoissa sorvaustöissä tai raskaissa rouhinnoissa tappi kannattaa varmistaa kahdella sovitustapilla. Reiät ovat valmiina.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 epäkeskovivun tuotteelle 318000 ja 1 kiristysavaimen tuotteelle 318100; 318200.

### Tekninen kuvaus

Sorvin enimmäisteho	5,888 kW
Enimmäisulkonema A	71 mm
Sorvausterän enimmäiskorkeus h	32 mm
Leveys	150 mm
tyyppi	B
Keskityslevyn reiän Ø	16 mm

Korkeus	75 mm
Pään reiän Ø	32 mm
Kelkan enimmäisleveys SB	150 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

## Tarvikkeet

Sorvausterän pikavaihtopidike Tyyppi B32/120	318100 B32/120
Sorvausterän pikavaihtopidike Tyyppi B25/140	318100 B25/140
Pistoterän pikavaihtopidin ilman terää Tyyppi B	318600 B
Pikavaihtopidin lieriömäinen keskireikä Tyyppi B	318300 B
Sorvausterän pikavaihtopidike Tyyppi B32/140	318100 B32/140
Sorvausterän pikavaihtopidike Tyyppi B25/120	318100 B25/120
Kiinnitysvanne, täydellinen Sopii teränpitimen päähän B	318150 B
Pikavaihtosisäsorvauspidin Tyyppi B	318200 B