

Garant

Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	308192 16
GTIN	4045197468635
Tuoteluokka	31A

Kuvaus

Malli:

Kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen kierrereiät tasapainotusruuveille.
Työkalujen integroitu pituudensäätö kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen (säätömatka 10 mm).

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

GARANT: HSK-työpinnat työstetyt. **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

Käyttö:

- Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).
- Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Toimituksen sisältö:

Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen).

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	27 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm

Ulkonema A-mitta	120 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Sovitin	HSK-A 63 A = 120
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Alakaappi laitteelle	354290
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm	354240 12-20
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354235 12,1-16