



## Teränpitimen pikavaihtopää, Tyyppi: C



### Tilaustiedot

Tilausnumero	318000 C
GTIN	4045197315717
Tuoteluokka	36A

### Kuvaus

#### Käyttö:

Pitimen pää, jossa on tasohiottu perustaso, on asetettava mahdollisimman tasaiselle tuelle ja kiinnitettävä. Tätä varten keskityslevyn porausta on vastaavasti laajennettava etukäteen. Suuntaaminen tapahtuu kiinnitetyllä sisäSORVAUSTERÄN pitimellä ja sisäSORVAUSPITIMellä, jotka suunnataan tasolaikkaan nähden kulmittain. Tämän jälkeen päällilaikan osoitin asetetaan nolnaan ja kiinnitysruuvi kiristetään tiukasti. Tarkoissa sorvaustöissä tai raskaissa rouhinnoissa tappi kannattaa varmistaa kahdella sovitustapilla. Reiät ovat valmiina.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 epäkeskovivun tuotteelle 318000 ja 1 kiristysavaimen tuotteelle 318100; 318200.

### Tekninen kuvaus

Enimmäisulkonema A	100 mm
Sorvausterän enimmäiskorkeus h	45 mm
Sorvin enimmäisteho	11,04 kW
Kelkan enimmäisleveys SB	180 mm
Korkeus	105 mm
Keskityslevyn reiän Ø	16 mm

Pään reiän Ø	40 mm
tyyppi	C
Leveys	200 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

## Tarvikkeet

Pikavaihtosisäsorvauspidin Tyyppi C40	318200 C40
Sorvausterän pikavaihtopidike Tyyppi C40/150	318100 C40/150
Pikavaihtosisäsorvauspidin Tyyppi C50	318200 C50
Sorvausterän pikavaihtopidike Tyyppi C40/170	318100 C40/170
Sorvausterän pikavaihtopidike Tyyppi C32/150	318100 C32/150
Sorvausterän pikavaihtopidike Tyyppi C32/170	318100 C32/170
Kiinnitysvanne, täydellinen Sopii teränpitimen päähän C	318150 C