



Yksinopeuksinenkäsikäyttöinen porakone, Tyyppi: HDE13RQX



Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 075210 HDE13RQX |
| GTIN | 4002395241576 |
| Tuoteluokka | 03M |

Kuvaus

Malli:

Milwaukee-käsiporakone –

- **13-mm-porakone, vääntömomentto 94 Nm.**
- **Elektroninen kierrosluvun säätö.**
- **FIXTEC-karalukko nopeaan poranvaihtoon.**
- **Luja, täysin eristetty metallinen vaihteistokotelo.**
- **QUIK-LOK-kaapelin pikavaihtojärjestelmä.**

Etu:

QUIK-LOK-kaapeli.

Toimituksen sisältö:

Mukana metallinen pikakiinnitysporaistukka 1,5 – 13 mm, lisäkahva, QUIK-LOK-kaapeli (4 m), HD-Box.

Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)

Valmistajamerkintä: HDE13RQX

Tehonkulutus: 950 W

Poraistukkakiinnitys: 1/2 tuumaa – 20 UNF

Poraistukan kiristysalue: 1,5 - 13 mm

Kierroslukualue: 0 - 850 min⁻¹

Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs: 13 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-------------------------------------|
| Paino | 2 kg |
| kierukkaporan enimmäis-Ø, puu | 38 mm |
| Valmistajamerkintä | HDE13RQX |
| Tehonkulutus | 950 W |
| EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s ² |
| Käynti myötä-/vastapäivään | kyllä |
| Poraistukan kiristysalue | 1,5 - 13 mm |
| Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs | 13 mm |
| Poraistukkakiinnitys | 1/2 tuumaa – 20 UNF |
| Kierroslukualue | 0 - 850 min ⁻¹ |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
| soveltuu materiaalille | teräs |
| Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) |
| Tuotetyyppi | Porakone |