



Yksinopeuksinen käsikäyttöinen porakone, Tyyppi: HDE13RQX



Tilaustiedot

Tilausnumero	075210 HDE13RQX
GTIN	4002395241576
Tuoteluokka	03M

Kuvaus

Malli:

Milwaukee-käsiporakone –

- 13-mm-porakone, vääntömomentto 94 Nm.
- Elektroninen kierrosluvun säätö.
- FIXTEC-karalukko nopeaan poranvaihtoon.
- Luja, täysin eristetty metallinen vaihteistokotelo.
- QUIK-LOK-kaapelin pikavaihtojärjestelmä.

Etu:

QUIK-LOK-kaapeli.

Toimituksen sisältö:

Mukana metallinen pikakiinnitysporaistukka 1,5 – 13 mm, lisäkahva, QUIK-LOK-kaapeli (4 m), HD-Box.

Tekninen kuvaus

Paino	2 kg
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	38 mm

Valmistajamerkintä	HDE13RQX
Tehonkulutus	950 W
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Käynti myötä-/vastapäivään	kyllä
Poraistukan kiristysalue	1,5 - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Poraistukkakiinnitys	1/2 tuumaa – 20 UNF
Kierroslukualue	0 - 850 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Tuotetyyppi	Porakone