

ALZMETALL
we drive productivity**Pöytäporakone ALZTRONIC, poran enimmäis-Ø, teräs: 6 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	076560 6
GTIN	2050001755346
Tuoteluokka	03P

Kuvaus**Malli:**

Nopeasti pyörivä, pitkäikäinen ja tarkka pöytäporakone.

- **Vaihtovirtamoottori 230 V, 50 Hz.**
- **Digitaalinen kierrosluvun näyttö.**
- **Portaaton kierrosluvun säätö.**
- **Pyörii molempiin suuntiin.**
- **Käännettävä karansuojus, sähköinen varmistus.**
- **Sienipainike (lukittuva) hätäpysäytykseen.**
- **24 kuukauden takuu, 10 vuoden varaosatakuu.**
- **Ilman poraistukkaa.**

Korkeussäädettävä ja käännettävä porapää.

Huomautus:

Muita pöytäporakoneita pyynnöstä.

Valmistajamerkintä: ALZTRONIC 6

Tehonkulutus: 540 W

Enimmäiskierrosluku: 700 - 10000 min⁻¹

Työkalupidin: B16

Kierreporan enimmäis-Ø, teräs: M6

Karan syöttöväli: 40 mm

Tekninen kuvaus

Ulottuma	200 mm
Koneen pohjalevyn korkeus, hyötypinta	240 mm
Karan syöttöväli	40 mm
Kierreporan enimmäis-Ø, teräs	M6
poran enimmäis-Ø, teräs	6 mm
Tehonkulutus	540 W
Koneen pohjalevyn leveys, hyötypinta	300 mm
Poranpään korkeuden säätö	Käsipyörä
Pylvään Ø	50 mm
Valmistajamerkintä	ALZTRONIC 6
Enimmäiskierrosluku	700 - 10000 min ⁻¹
Karan ja pohjalevyn etäisyys enintään	250 mm
Työkalupidin	B16
Paino	64 kg
Karan ja pohjalevyn etäisyys vähintään	110 mm
Syöttö	manuaalinen
T-uran nimellismitta	12 mm
T-urien lukumäärä	2
T-urien välimatka	80 mm