

AEG

Iskuporakone, Tyyppi: SB2E850R



Tilaustiedot

Tilausnumero	075610 SB2E850R
GTIN	4002395294152
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Thokas **iskuporakone**,

- **Pyörii molempiin suuntiin.**
- **Turvaliitin.**
- **FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka.**
- **2-vaihteinen planeettavaihteisto takaa suuren vääntömomentin ja optimaalisen mukautuksen materiaaliin.**

Kompakti ja tehokas 850 W:n iskuporakone.

Etu:

FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka.

Toimituksen sisältö:

Sisältää metallipikaporaistukan 1,5 – 13 mm, lisäkahva, poraussyvyuden rajoitin, kuljetuslaukku.

Huomautus:

Sopivat poraistukat – katso ryhmä 34.

Tekninen kuvaus

enimmäiskierrosluku 2. vaihde	3200 min ⁻¹
-------------------------------	------------------------

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	13,7 m/s ²
Tehonkulutus	850 W
Valmistajamerkintä	SB2E850R
Paino	2,8 kg
Suurin kiristysmomentti	56 Nm
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	40 mm
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	1000 min ⁻¹
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	20 mm
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	kivi
soveltuu materiaalille	Betoni
soveltuu materiaalille	Muuri
Tuotetyyppi	Iskuporakone