




Pikavaihtopidin lieriömäinen keskireikä, Tyyppi: C40



Tilaustiedot

Tilausnumero	318300 C40
GTIN	4045197316172
Tuoteluokka	36A

Kuvaus

Malli:

Varustettu korkeudensäätöruuvilla ja kahdella kiinnitysruuvilla.

Käyttö:

Morsekartioholkkien nro 318400 kiinnitykseen.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	40 mm
tyyppi	C40
Pituus	160 mm
sopii tuotteelle nro 318000	C
Tuotetyyppi	Teränpidin

Tarvikkeet

MK-holkki pikavaihto-teränpitimille Tyypä B3	318400 B3
MK-holkki pikavaihto-teränpitimille Tyypä B4	318400 B4