



Lyhytreikäporan pidin VARIA VX3, VX3, Kiinnitys-Ø D1: 12mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319823 12 |
| GTIN | 2050001743671 |
| Tuoteluokka | 33E |

Kuvaus

Malli:

VX – Kolmipistejännite ilman poikittaisvoimia integraali-segmenttirenkaan kautta.

Vääntömomenttivastus enint. 200 Nm monikulmalla.

Etu:

- **Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta**
- **Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.**
- **Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.**
- **Lyhyt rakenne.**
- **Vähäiset asetuskustannukset.**

Käyttö:

Vääntötasollisten työkalujen kiinnittämiseen.

Huomautus:

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V5:lle 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrottaessa.

Eriköislyhyt malli saatavilla tilauksesta. Suosittelemme Varia-työkalunpitimien ja vaihto-osien puhdistukseen EWS Clean ja puhdistussarjaa.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-------|
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 12 mm |
|----------------------------|-------|

| | |
|------------------|---------------|
| Ulkonema A-mitta | 26 mm |
| Ulko-Ø D | 42 mm |
| Sovitin | VX3 |
| Tuotetyyppi | Weldonistukka |