



Aksiaalinen jyrshintuurnanpidin VARIA VX4, VX4, Tuurnan Ø d1: 22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	319838 22
GTIN	2050001743510
Tuoteluokka	33E

Kuvaus

Malli:

VX – Kolmipistejännite ilman poikittaisvoimia integraali-segmenttirenkaan kautta.

Vääntömomenttivastus enint. 200 Nm monikulmalla.

Etu:

- **Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta**
- **Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.**
- **Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.**
- **Lyhyt rakenne.**
- **Vähäiset asetuskustannukset.**

Käyttö:

Sovitejousi. Jyrsimille pitkittäis- ja poikittaisurilla.

Huomautus:

Sisäpuolinen jäähdytys pyynnöstä.

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V5:lle 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa. Suosittelemme Varia-työkalunpitimien ja vaihto-osien puhdistukseen EWS Clean ja puhdistussarjaa.

Tekninen kuvaus

Laipan leveys L ₅	4 mm
------------------------------	------

Jyrsintuurnan pituus L_4	27 mm
Tuurnan $\varnothing d_1$	22 mm
Sovitin	VX4
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna