

Garant
Kutistusistukka, HSK-A 63 A = 130, Kiinnitys-Ø D1: 8mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	308195 8
GTIN	4045197646385
Tuoteluokka	31A

Kuvaus
Malli:

Kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen kierrereiät tasapainotusruuveille.
Työkalujen integroitu pituudensäätö kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen (säätömatka 10 mm).

- **Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.**
- **Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.**
- **RFID-/Balluff chip -poraus.**

GARANT: HSK-työpinnat työstetyt. **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**

Käyttö:

- **Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).**
- **Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.**

Toimituksen sisältö:

Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen).

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	21 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Ulko-Ø D	27 mm

Sovitin	HSK-A 63 A = 130
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
Alakaappi laitteelle	354290
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9