



## Aksiaalinen jysintuurnanpidin VARIA, V5, Tuurnan $\varnothing$ d1: 16 mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319841 16     |
| GTIN         | 2050001077998 |
| Tuoteluokka  | 33E           |

### Kuvaus

#### Etu:

- **Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta**
- **Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.**
- **Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.**
- **Lyhyt rakenne.**
- **Vähäiset asetuskustannukset.**

#### Käyttö:

**Sovitejousi.** Jyrsimille pitkittäis- ja poikittaisurilla.

#### Huomautus:

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V3, V4 ja V5 arvolla 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa.

Sisäpuolinen jäähdytys pyynnöstä.

Jyrsintuurnan pituus  $L_4$ : 19 mm

Laipan leveys  $L_5$ : 6 mm

### Tekninen kuvaus

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Tuurnan $\varnothing$ d <sub>1</sub> | 16 mm |
| Jyrsintuurnan pituus $L_4$           | 19 mm |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Laipan leveys L <sub>5</sub> | 6 mm         |
| Sovitin                      | V5           |
| Tuotetyyppi                  | Jyrsintuurna |