



Ammattilaistason työntöpuristin K100 kierrettävällä patruunalla, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	083558 2
GTIN	4024937406250
Tuoteluokka	08H

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöiset, ammattikäyttöön tarkoitetut työntöpuristimet, joissa kierrettävä patruuna, lämmön- ja kuumuudenkestävää muovia. Optinen täyttötason valvonta. **Rasvapatruunan lataaminen ja irrottaminen on helppoa, nopeaa ja siistiä.** Soveltuvat keskijäykille rasvoille (luokka 2) ja korkeaviskoosisille öljyille. **Ihanteellinen ratkaisu jokaiseen työkalusalkkuun ja huoltoautoon.**

Tekninen kuvaus

Puristussäiliön Ø	38 mm
Suuttimen tyyppi	Terävä
Pituus yhteensä	234 mm
Säiliön materiaali	Muovi, kuumuudenkestävä
Tuotetyyppi	Rasvapuristin

Tarvikkeet

Monikäyttövaseliinipatruuna, kiinni ruuvattava Tyyppi UNI

083559 UNI