

**Aksiaalinen jysintuurnanpidin VARIA, V5, Tuurnan \varnothing d1: 27 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319841 27
GTIN	
Tuoteluokka	33E

Kuvaus**Etu:**

- **Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta**
- **Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.**
- **Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.**
- **Lyhyt rakenne.**
- **Vähäiset asetuskustannukset.**

Käyttö:

Sovitejousi. Jyrsimille pitkittäis- ja poikittaisurilla.

Huomautus:

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V3, V4 ja V5 arvolla 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa.

Sisäpuolinen jäähdytys pyynnöstä.

Jyrsintuurnan pituus L_4 : 33 mm

Laipan leveys L_5 : 10 mm

Tekninen kuvaus

Jyrsintuurnan pituus L_4	33 mm
Tuurnan \varnothing d ₁	27 mm

Laipan leveys L ₅	10 mm
Sovitin	V5
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna