



## Lyhytreikäporan pidin VARIA, V4, Kiinnitys-Ø D1: 12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	319825 12
GTIN	4045197317681
Tuoteluokka	33E

### Kuvaus

#### Etu:

- **Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta**
- **Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.**
- **Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.**
- **Lyhyt rakenne.**
- **Vähäiset asetuskustannukset.**

#### Käyttö:

Vääntiötasollisten työkalujen kiinnittämiseen.

#### Huomautus:

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V3, V4 ja V5 arvolla 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa.

Eriköislyhyt malli saatavilla tilauksesta.

Ulkonema A-mitta: 28 mm

Ulko-Ø D: 42 mm

### Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
----------------------------	-------

Ulkonema A-mitta	28 mm
Ulko-Ø D	42 mm
Sovitin	V4
Tuotetyyppi	Weldonistukka