



Aksiaalinen jyrshintuurnanpidin VARIA VX3, VX3, Tuurnan Ø d1: 22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	319835 22
GTIN	2050001743541
Tuoteluokka	33E

Kuvaus

Malli:

VX – Kolmipistejännite ilman poikittaisvoimia integraali-segmenttirenkaan kautta.

Vääntömomenttivastus enint. 200 Nm monikulmalla.

Etu:

- **Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta**
- **Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.**
- **Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.**
- **Lyhyt rakenne.**
- **Vähäiset asetuskustannukset.**

Käyttö:

Sovitejousi. Jyrsimille pitkittäis- ja poikittaisurilla.

Huomautus:

Sisäpuolinen jäähdytys pyynnöstä.

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V5:lle 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa. Suosittelemme Varia-työkalunpitimien ja vaihto-osien puhdistukseen EWS Clean ja puhdistussarjaa.

Tekninen kuvaus

Jyrshintuurnan pituus L ₄	27 mm
--------------------------------------	-------

Tuurnan $\varnothing d_1$	22 mm
Laipan leveys L_5	4 mm
Sovitin	VX3
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna