



## Aksiaalinen jyrshintuurnanpidin VARIA VX3, VX3, Tuurnan Ø d1: 27mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	319835 27
GTIN	2050001743558
Tuoteluokka	33E

### Kuvaus

#### Malli:

**VX** – Kolmipistejännite ilman poikittaisvoimia integraali-segmenttirenkaan kautta.

**Vääntömomenttivastus enint. 200 Nm monikulmalla.**

#### Etu:

- **Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta**
- **Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.**
- **Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.**
- **Lyhyt rakenne.**
- **Vähäiset asetuskustannukset.**

#### Käyttö:

**Sovitejousi.** Jyrsimille pitkittäis- ja poikittaisurilla.

#### Huomautus:

Sisäpuolinen jäähdytys pyynnöstä.

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V5:lle 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa. Suosittelemme Varia-työkalunpitimien ja vaihto-osien puhdistukseen EWS Clean ja puhdistussarjaa.

### Tekninen kuvaus

Jyrshintuurnan pituus L <sub>4</sub>	29 mm
--------------------------------------	-------

Tuurnan $\varnothing d_1$	27 mm
Laipan leveys $L_5$	4,5 mm
Sovitin	VX3
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna