



Reikäjyrsinkone, Tyyppi: 727040



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 076520 727040 |
| GTIN | 4014586872995 |
| Tuoteluokka | 03F |

Kuvaus

Malli:

- Suuri magneettinen kiinnitysvoima ja turvakytkenä takaavat turvallisen työskentelyn kaikissa asennoissa.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö takaa puhtaan leikkuujäljen ja työkalun pitkä kestoiän.
- Kätevä magneetin pitovoiman ilmaisin.
- Kiertosuunta vaihdettava (myös kierteitykseen).
- Painoltaan optimoitu rakenne.

2-vaihteiset magneetti-reikäjyrsimet

- Puolelta toiselle vaihdettava syöttöpyörä.
- Magneetin suurempi pitovoima.
- 5-portainen kierrosluvun säätö ja kierroslukumuisti.

Yleiskäyttöinen reikäjyrsinkone joustavaan työskentelyyn konepajassaja rakennuksilla. **MK3-vasi** monenlaisten työkalujen kiinnitykseen.

Toimituksen sisältö:

Mukana jäähdytysvoiteluainesäiliö, turvaliina, 1× keskiöintitappi, lastukoukku, laukku.

Erikoistarvike:

Haluttaessa.

Huomautus:

Kovametallikeernaporat ja istukat löytyvät alkaen numerosta 119000. Sopiva QuickIN-Max-istukka ja KM-reikäjyrsin maks. Ø 100 mm saatavissa pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Työliike | 145 mm |
| Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs | 23 mm |
| Paino | 13,9 kg |
| Korkeus | 730 mm |
| Sydänporan enimmäis-Ø, teräs | 12 - 50 mm |
| Valmistajamerkintä | KBM50U |
| Magneettijalan leveys | 90 mm |
| Tehonkulutus | 1200 W |
| Leveys | 198 mm |
| Työkalunpitimen muoto | QuickIN / MK3 |
| Kalvimen enimmäis-Ø | 23 mm |
| Pituus | 311 mm |
| Magneettijalan pituus | 195 mm |
| Upottimen enimmäis-Ø | 50 mm |
| Kierroslukualue 2 vaihde | 260 - 520 min ⁻¹ |
| Verkköjännite | 230 V |
| Kierroslukualue 1 vaihde | 130 - 260 min ⁻¹ |
| Kierreporan enimmäis-Ø, teräs | M16 mm |
| Energiansyöttö | Verkkökäyttöinen |
| Pakkaus | Kuljetuslaukku |
| Tuotetyyppi | Reikäjyrsinkone |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 12 mm | 119000 12 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 18 mm | 119000 18 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 17 mm | 119000 17 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 45 mm | 119000 45 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 35 mm | 119000 35 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 62 mm | 119000 62 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 40 mm | 119000 40 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 50 mm | 119000 50 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 52 mm | 119000 52 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 38 mm | 119000 38 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 36 mm | 119000 36 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 14 mm | 119000 14 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 55 mm | 119000 55 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 21 mm | 119000 21 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 26 mm | 119000 26 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 32 mm | 119000 32 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 30 mm | 119000 30 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 60 mm | 119000 60 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 20 mm | 119000 20 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 65 mm | 119000 65 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 28 mm | 119000 28 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 24 mm | 119000 24 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 15 mm | 119000 15 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 13 mm | 119000 13 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 22 mm | 119000 22 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 25 mm | 119000 25 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 43 mm | 119000 43 |
| Reikäjyrsin KMTyöstösyvyys 35 mm Ø h10 DC 16 mm | 119000 16 |