

SWISS TOOLS

Työkalunpidin aksiaalinen, 2-kertainen, oikea, HSK-T 63, Nelikulmapitimelle: 25 mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	318811 25
GTIN	2050001673114
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Malli:**

Säädettävä jäähdytysuutin sisäkierteellä.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Sisäjähdytys: kyllä

Ulkonema A-mitta: 100 mm

Kiinnityspituus L₁: 58 mm

B: 40 mm

Ulko-Ø D: 102 mm

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	100 mm
B	40 mm
Kiinnityspituus L ₁	58 mm
Nelikulmapitimelle	25 mm
Ulko-Ø D	102 mm
Sovitin	HSK-T 63

Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teränpidin