

SWISS TOOLS

SisäSORVAUSPIDIN, PSC-40, Kiinnitys-Ø D1: 8mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	318886 8
GTIN	2050001714602
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Käyttö:**

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
SisäSORVAUSPIDINTEN kiinnittämiseen.

Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

L ₁	43 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Ulkonema A-mitta	65 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Sovitin	PSC-40
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Weldonistukka

