

SWISS TOOLS

Työkalunpidin aksiaalinen, 3-kertainen, oikea, PSC 63, Nelikulmapitimelle: 20mm**Tilastiedot**

Tilausnumero	318872 20
GTIN	2050001672636
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Malli:**

Säädettävä jäähdytyslaitteella sisäkierteellä.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	125 mm
Kiinnityspituus L ₁	95 mm
Nelikulmapitimelle	20 mm
B	30 mm
Ulko-Ø D	90 mm
Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin

