

SWISS TOOLS

Työkalunpidin aksiaalinen, 3-kertainen, oikea, PSC 63, Nelikulmapitimelle: 25mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	318872 25
GTIN	2050001673435
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Malli:**

Säädettävä jäähdytysuutin sisäkierteellä.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Nelikulmapitimelle	25 mm
Kiinnityspituus L ₁	102 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm
B	40 mm
Ulko-Ø D	102 mm
Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin

