

 kurtz ersa

## Pikakolvi Multi-Sprint, ERSA tyyppi: 960ED



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 082200 960ED  |
| GTIN         | 4003008060829 |
| Tuoteluokka  | 04C           |

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin kevyt muuntajaton pistoolikolvi, jossa PTC-kuumennuselementti. **Kuumenemisaika n. 20 sek.** Jälkikuumennusta voidaan säätää painokytkimestä juotoskohdan lämmöntarpeen mukaan. Sisältöpäin lämpiävä juottokärki, hyvä hyötysuhde. Virtajohto 1,5 m.

#### Käyttö:

Eryteisesti asennus- ja korjaustöissä, koska kolvi soveltuu **15 – 100 W:n käyttöalueella** (vakiokolvina) hyvin yleiskäyttöön.

### Tekninen kuvaus

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Juottokärjen lämpötila 3 min kuluttua | 350 °C           |
| Kuumennusteho                         | 150 W            |
| Juottokärjen leveys                   | 3,2 mm           |
| Kuumennusteho                         | 75 W             |
| Paino ilman virtajohtoa               | 100 g            |
| ERSA-tyyppi                           | 960ED            |
| Energiansyöttö                        | Verkkokäyttöinen |
| Tuotetyyppi                           | Juotin           |

## Tarvikkeet

|   |                |
|---|----------------|
| Juotinkärki Valmistajamerkintä 832CDLF                                      | 082400 832CDLF |
| Lyijytön juotoslanka Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulla 250 g<br>Juotoslangan Ø 1 mm   | 082365 1       |
| Juotinkärki Valmistajamerkintä BDLF   | 082400 BDLF    |
| Tinaimuri PDD03, muovia, antistaattinen                                     | 082355         |
| Lyijytön juotoslanka Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulla 250 g<br>Juotoslangan Ø 1,5 mm | 082365 1,5     |
| Juotinkärki Valmistajamerkintä 832EDLF                                      | 082400 832EDLF |
| Juotinkärki Valmistajamerkintä 832SDLF                                      | 082400 832SDLF |