

SWISS TOOLS

SisäSORVAUSPIDIN, PSC-40, Kiinnitys-Ø D1: 16mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 318886 16 |
| GTIN | 2050001714633 |
| Tuoteluokka | 36D |

Kuvaus**Käyttö:**

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
SisäSORVAUSPIDINTEN kiinnittämiseen.

Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|---------------|
| Ulkonema A-mitta | 65 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 16 mm |
| L ₁ | 43 mm |
| Ulko-Ø D | 40 mm |
| Sovitin | PSC-40 |
| Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Weldonistukka |

