

## Garant

### Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 A = 130, Kiinnitys-Ø D1: 25mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	308196 25
GTIN	4045197646583
Tuoteluokka	31A

#### Kuvaus

##### Malli:

Työkalujen integroitu pituudensäätö kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen (säätömatka 10 mm).  
Kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen kierrereivät tasapainotusruuveille.

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet. Ø D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm ei suljettavissa.

**GARANT:** HSK-työpinnat työstetyt. **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**

##### Käyttö:

- Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).
- Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

##### Toimituksen sisältö:

Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen).

##### Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.

#### Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm

Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Ulko-Ø D	53 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Sovitin	HSK-A 63 A = 130
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 20-32 mm	354240 20-32
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Alakaappi laitteelle	354290