



## Poravasara 230 V, Tyyppi: PLH32XE



### Tilaustiedot

Tilausnumero	075520 PLH32XE
GTIN	4002395233342
Tuoteluokka	03M

### Kuvaus

#### Malli:

- Voimakkaat poravasarat, joissa pneumaattinen iskumekanismi.
- SDS-Plus-poraistukka.
- Erittäin kestävä koneiston metallivaippa.
- Pyörimissuunnan vaihto, iskunesto- ja kierroslukuelektronikka.

**Verkkokäyttöinen yhdistelmäiskupora, suuri iskuenergia, poraus betoniin 32 mm:iin saakka.** Verkkokaapeli 4 m.

- **FIXTEC -työkalujen pikavaihtojärjestelmä SDS-Plus-istukan ja metallisen pikakiinnitysporaistukan väliseen vaihtoon ilman työkaluja.**
- **Kiertoliikkeen pysäytin kevyitä talttaustöitä varten.**
- **Turvakytkin suojaa käyttäjää ja konetta poran jumittuessa.**
- **AVS-tärinänvaimennusjärjestelmä.**

#### Etu:

Tärinänvaimennusjärjestelmä.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana FIXTEC SDS-Plus -sovitin, pikakiinnitysporaistukka 1,5 – 13 mm, lisäkahva porausvyödyden rajoittimella, porausrasvaa, kantolaukku.

#### Huomautus:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja latauslaitteet löytyvät alkaen numeroista 073808 ja 073840.

## Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	900 W
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	16 mm
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Suurin iskutiheys	4500 - 4500 min <sup>-1</sup>
Valmistajamerkintä	PLH32XE
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	40 mm
Paino	3,6 kg
Työkalunpitimen muoto	SDS-Plus
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	22 m/s <sup>2</sup>
Iskuenergia	3,8 J
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	32 mm
Kierroslukualue	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Varsi	SDS Plus
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
soveltuu materiaalille	Betoni
soveltuu materiaalille	kivi
soveltuu materiaalille	Muuri
Tuotetyyppi	Poravasara

## Tarvikkeet

Kovametalli-monikäyttöporan Bit-teräsarja, 1/4 tuumaa (E 6,3) Poran Ø 4-10 mm	787057 4-10
Kovametallinen monikäyttöporapitkä, SDS-plus-istukka Poran Ø 12 mm	787060 12
Kovametallinen monikäyttöporapitkä, SDS-plus-istukka Poran Ø 10 mm	787060 10

Kovametallikärkinen monikäyttöporasarjapitkä Poran Ø  
6-12 mm

787055 6-12

Kovametallikärkinen monikäyttöporasarja Poran Ø 4-10  
mm

787050 4-10

Kovametallinen monikäyttöporapitkä, SDS-plus-istukka  
Poran Ø 8 mm

787060 8