

SWISS TOOLS

Työkalunpidin diagonaalinen 45°, oikea, PSC 63, Nelikulmapitimelle: 20mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	318880 20
GTIN	
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Malli:**

Säädettävä jäähdytyssoutin sisäkierteellä.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Ulkonema A-mitta: 100 mm

B: 30 mm

Ulko-Ø D: 80 mm

Kärjen keskisiirto f: 15 mm

Tekninen kuvaus

Nelikulmapitimelle	20 mm
Kärjen keskisiirto f	15 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
B	30 mm
Ulko-Ø D	80 mm
Sovitin	PSC 63

Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin