

SWISS TOOLS

**Työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, vasen, HSK-T 63, Nelikulmapitimelle: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318806 25
GTIN	2050001673084
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Malli:**

Säädettävä jäähdytyssuutin sisäkierteellä.

**Käyttö:**

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

**Tekninen kuvaus**

B	40 mm
Kiinnityspituus L <sub>1</sub>	58 mm
Nelikulmapitimelle	25 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Ulko-Ø D	102 mm
Sovitin	HSK-T 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin

