

**Garant****Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 A = 130, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308196 8
GTIN	4045197646514
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Työkalujen integroitu pituudensäätö kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen (säätömatka 10 mm).  
Kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen kierrereivät tasapainotusruuveille.

- **Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.**
- **Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.**
- **RFID-/Balluff chip -poraus.**

**Jäähdytyskanavat** ja tiivistettävät kierteet. Ø D<sub>1</sub>: 3 mm, 4 mm, 5 mm ei suljettavissa.

**GARANT:** HSK-työpinnat työstetyt. **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**

**Käyttö:**

- **Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).**
- **Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.**

**Toimituksen sisältö:**

Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen).

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	130 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	8 mm

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ulko-Ø D	27 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Sovitin	HSK-A 63 A = 130
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9
Alakaappi laitteelle	354290
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1