

AEG

Iskuporakone, Tyyppi: SB2E1100RV



Tilaustiedot

Tilausnumero	075610 SB2E1100RV
GTIN	4002395294176
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Thokas **iskuporakone**,

- **Pyörii molempiin suuntiin.**
- **Turvaliitin.**
- **FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka.**
- **2-vaihteinen planeettavaihteisto takaa suuren vääntömomentin ja optimaalisen mukautuksen materiaaliin.**

Kompakti ja tehokas 1100 W:n iskuporakone, värinänvaimennusjärjestelmä (AVS).

Etu:

Tärinänvaimennusjärjestelmä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää metallipikaporaistukan 1,5 – 13 mm, lisäkahva, poraussyvyuden rajoitin, kuljetuslaukku.

Huomautus:

Sopivat poraistukat – katso ryhmä 34.

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	60 Nm
-------------------------	-------

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	13,7 m/s ²
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	22 mm
Valmistajamerkintä	SB2E1100RV
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	3200 min ⁻¹
Paino	2,9 kg
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Tehonkulutus	1100 W
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	1000 min ⁻¹
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	40 mm
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
soveltuu materiaalille	Betoni
soveltuu materiaalille	kivi
soveltuu materiaalille	Muuri
Tuotetyyppi	Iskuporakone