

SWISS TOOLS

## Työkalunpidin aksiaalinen, 2-kertainen, oikea, HSK-T 40, Nelikulmapitimelle: 20 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	318611 20
GTIN	2050001715326
Tuoteluokka	36D

### Kuvaus

#### Malli:

Säädettävä jäähdytysuutin sisäkierteellä.

#### Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Kiinnitysnormi: ISO 12164-3

Sisäjähdytys: ja

Ulkonema A-mitta: 80 mm

Kiinnityspituus L<sub>1</sub>: 45 mm

B: 30 mm

Ulko-Ø D: 80 mm

### Tekninen kuvaus

B	30 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Nelikulmapitimelle	20 mm
Kiinnityspituus L <sub>1</sub>	45 mm
Ulko-Ø D	80 mm
Sovitin	HSK-T 40

Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjähdytys	kyllä