

SWISS TOOLS

Työkalunpidin diagonaalinen 45°, vasen, PSC 63, Nelikulmapitimelle: 25mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	318884 25
GTIN	
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Malli:**

Säädettävä jäähdytyslaitin sisäkierteellä.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Sisäjähdytys: kyllä

Ulkonema A-mitta: 110 mm

B: 40 mm

Ulko-Ø D: 102 mm

Kärjen keskisiirto f: 15 mm

Tekninen kuvaus

B	40 mm
Kärjen keskisiirto f	15 mm
Nelikulmapitimelle	25 mm
Ulkonema A-mitta	110 mm
Ulko-Ø D	102 mm
Sovitin	PSC 63

Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin