

SWISS TOOLS

Työkalunpidin aksiaalinen, 1-kertainen, vasen, PSC 63, Nelikulmapitimelle: 25mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	318864 25
GTIN	2050001673428
Tuoteluokka	36D

Kuvaus**Malli:**

Säädettävä jäähdytyslaitin sisäkierteellä.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Huomautus:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	130 mm
Nelikulmapitimelle	25 mm
Kiinnityspituus L ₁	102 mm
B	40 mm
Ulko-Ø D	102 mm
Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Työkalunpidin

