

# mato

## Vipukäyttöinen vaseliinipuristin -, 400 g



### Tilaustiedot

Tilausnumero	083571
GTIN	4016553061340
Tuoteluokka	08H

### Kuvaus

**Malli:**

Laadukas **teollisuusmalli** (näennäisvoitelu ei mahdollista), jossa portaaton männänvarren lukitus. Täyttö mahdollista irtorasvalla (sisältö 500 cm<sup>3</sup>) tai patruunalla (sisältö 400 g).

**Standardi:****DIN 1283****Toimituksen sisältö:**

Pakkaukseen sisältyy panssariletku ja 4-leukainen hydraulinen tarttumasuutin.

### Tekninen kuvaus

Koestuspaine	800 bar
Työpaine	400 bar
Letkuliitântäkierre	R1/8 tuuma
Sisältö	400 g
Tuotenimen määräite	400 g
Tuotetyyppi	Rasvapuristin

### Tarvikkeet

MonikäyttövaseliinipatruunaVakiorasvapuristimet Tyyppi PLUS	083590 PLUS
Panssariletku ja luistokytkin Kiinnityskierre 1/8	083588 1/8
MonikäyttövaseliinipatruunaVakiorasvapuristimet Tyyppi UNI	083590 UNI
Suutinputki ja yleissuukappale Kiinnityskierre 1/8	083583 1/8
4-leukainen hydraulinen tartuntasuukappale Kiinnityskierre 1/8	083589 1/8
4-leukainen hydraulinen tartuntasuukappalesafeLOCK Kiinnityskierre 1/8	083596 1/8
Panssariletku, jossa 4-leukainen hydraulinen tartuntasuukappale Kiinnityskierre 1/8	083586 1/8
Suutinputkin ja kärkisuukappale Kiinnityskierre 1/8	083584 1/8