

Garant
Kutistusistukka, HSK-A 63 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 18mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	308205 18
GTIN	4045197291158
Tuoteluokka	31A

Kuvaus
Malli:

Työkalujen integroitu pituudensäätö kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen (säätömatka 10 mm).
Kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen kierrereiät tasapainotusruuveille.

- **Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.**
- **Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.**
- **RFID-/Balluff chip -poraus.**

GARANT: HSK-työpinnat työstetyt. **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**

Käyttö:

- **Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).**
- **Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.**

Toimituksen sisältö:

Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-Ø D₁ 6 mm alkaen).

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm
Ulko-Ø D	42 mm

Sovitin	HSK-A 63 A = 160
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm	354240 12-20
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Alakaappi laitteelle	354290